

Stödmutter utan fjäder

DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler



Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)	Vridmoment (TQ)
NUTM10EG	315025		Stål	Elförzinkat	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	1522743	Stål	Varmförzinkat	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	1522715	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035		Stål	Elförzinkat	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030		Stål	Varmförzinkat	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170		Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036		Stål	Elförzinkat	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037		Stål	Varmförzinkat	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM6EG	314995		Stål	Elförzinkat	6	6 mm	12 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)	Vridmoment (TQ)
NUTM6HD	315000		Stål	Varmförzinkat	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	1522699	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015		Stål	Elförzinkat	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010		Stål	Varmförzinkat	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	1522701	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Utdragningsstyrka				
Delnummer	Kanaltyp	Kanal tjocklek		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

