

TBHKM trapetsformad däckhängare med fast mutter



DESIGN

Separat kryssbult och mutter krävs

Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv

Material: Stål
Yta: Elförzinkat



SPECIFIKATIONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	A.	B.	C.
TBHKM10	597583	1511573	10	97 mm	91.5 mm	25 mm
TBHKM8	597582	1511572	8	97 mm	91.5 mm	25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)	Certifieringar
TBHKM10	597583	1511573	2.5 mm	10.5 mm	5 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4060082, ITB
TBHKM8	597582	1511572	2.5 mm	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

