

TDHM trapetsformad däckhängare med gängad mutter



DESIGN

Enkel montering



Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)	Hålstorlek 3 (HS3)	D.
TDHM10	179950	1511538	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM6	179930	1511536	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM8	179940	1511537	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

