

Byte av teleskopstag, ingen mutter



DESIGN

Kan fästas direkt mot vägg för väggmonterade tillämpningar

Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips

Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden

Integrerad linjal visar avståndet mellan hängstängerna i tum och centimeter

Stödjer upp till sju 2" (50 DN) kanaler, sex 2" (50 DN) vattenfyllda rör vid 10' (3 m) delning, eller upp till 18" (450 DN) kabelränna

Kanal kan stödjas ovanpå och underifrån vilket eliminerar behov av dubbelsidigt stag

Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)
TSR1220N	366593	1500826	Stål	Förgalvaniserad	13.7 mm	4.8 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
TSR1220N	366593	1500826	1 mm	318 - 508 mm	356 - 546 mm	41 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	D.	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
TSR1220N	366593	1500826	22.2 mm	35 mm	1330N	880N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 avser en fördelad last för 12" – 20" (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12" – 16" (300 – 400 mm) installationer. Statisk last 2 avser en punktlast för 16" – 20" (400 – 500 mm) installationer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

