

Gänga montera stånghängare med vinkelfäste



DESIGN

För upphängning av stång i horisontella konstruktioner som trälaminat eller betongbalk, bjälkar, innertak och väggar

Material: Fjäderstål;Stål
Yta: nVent CADDY Armour;Förgalvaniserad


SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek 1 (HS1)	Håltyp 1	Hålstorlek 2 (HS2)	Håltyp 2	Statisk belastning
M10TIB	175030		7 mm	Standard	10 mm	Gängat	700N
M6TIB	174850	1522845	7 mm	Standard	6 mm	Gängat	700N
M8TIB	174940	1522846	7 mm	Standard	8 mm	Gängat	700N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Visade laster gäller endast för nVent CADDY fästelement.

Infästningsmetod mot stommen måste utvärderas separat.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

