

Gängad bygelring



DESIGN

Kombinera tygtringar med andra nVent CADDY fästelement för att fästa kabel i fläns, purlin, pendelvajer, T-nät osv.

Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Diameter	Skruvdiameter	Skruvtyp	Skruvlängd	Ultimat statisk belastning
GR50	172920		50 mm	6	Metall	18mm	220N
PTB6	172921	1522711	12 mm	6	Metall	32mm	220N
PTB8	172922	1522713	16 mm	8	Metall	32mm	220N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tränsringar rekommenderas inte för hökapacitetskablar. nVent CADDY Cat HP J-krok system.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](https://www.nvent.com/ENDD1)

