

Trapetsformad svajstång, rör



DESIGN

Seismiska trapetsstaghängare

Möjlighet till eftermontering innebär att staget kan installeras efter montering av trapetsmontaget

Fungerar med stagdelar för rörstorlek 40, EMT-slang och stel slang

En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg

Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll

Provad enligt FM®



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
CSBR1	404566	Stål	Elförzinkat	10, 12, 16, 20	81.3 mm	3.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	C.
CSBR1	404566	88.9 mm	86.4 mm	29 mm

FM Belastning

Delnummer	Förstärkningsstag	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

