


U-bult

DESIGN

Komplett med fyra muttrar



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)
UB4N049M8	599160	Stål	Elförzinkat	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Stål	Elförzinkat	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Stål	Elförzinkat	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Stål	Elförzinkat	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Stål	Elförzinkat	273 mm	250	M16	331 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/D N	Stångstorlek (RS)	Höjd(H)
UB4N323M10	599343	Stål	Elförzinkat	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Stål	Elförzinkat	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Stål	Elförzinkat	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Stål	Elförzinkat	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Stål	Elförzinkat	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Stål	Elförzinkat	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/D N	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)
UB4N168M12EG	599455	Stål	Elförzinkat	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Stål	Elförzinkat	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Höjd(H)
UB4N224M16EG	599470	Stål	Elförzinkat	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Stål	Elförzinkat	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Stål	Elförzinkat	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Stål	Elförzinkat	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Stål	Elförzinkat	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Stål	Elförzinkat	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Stål	Elförzinkat	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

