

Uniklip kabelränna

DESIGN

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska

För sammankoppling av två längder av Uniklip-kabelbricka krävs två raka Uniklip-kopplingar (säljs separat).

Yta: Förgalvaniserad
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd	Höjd	Enhetsvikt
PCT50X050	850000	50 mm	50 mm	2.43 kg
PCT50X075	850010	75 mm	50 mm	4.14 kg
PCT50X100	850020	100 mm	50 mm	4.54 kg
PCT50X150	850030	150 mm	50 mm	4.98 kg
PCT50X225	850040	225 mm	50 mm	7.4 kg
PCT50X300	850050	300 mm	50 mm	9.42 kg
PCT50X450	850060	450 mm	50 mm	15.93 kg
PCT50X500	850070	500 mm	50 mm	17.12 kg
PCT50X600	850080	600 mm	50 mm	20.23 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

