


Uniklip Equal T-shirt



DESIGN

Skapar en snabb och enkel T-korsning med utgångar

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Ingen skärning eller modifieringar krävs; släpp bara in den och fortsätt att installera kabelstegen

Eliminerar säkerhetsrelaterade problem kring kapning i fält

Verktögsfria, integrerade kopplingar med Uniklip

Material: Stål
Yta: Förgalvaniserad



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Djup (D)	Längd (L)	A.	B.
PCT50X050ET	850300	50 mm	49mm	375mm	202 mm	91 mm
PCT50X075ET	850310	75 mm	49mm	405mm	228 mm	91 mm
PCT50X100ET	850320	100 mm	49mm	425mm	253 mm	91 mm
PCT50X150ET	850330	150 mm	49mm	475mm	303 mm	91 mm
PCT50X225ET	850340	225 mm	49mm	550mm	378 mm	91 mm
PCT50X300ET	850350	300 mm	49mm	625mm	453 mm	91 mm
PCT50X450ET	850360	450 mm	49mm	775mm	603 mm	91 mm
PCT50X500ET	850370	500 mm	49mm	852mm	653 mm	91 mm
PCT50X600ET	850380	600 mm	49mm	925mm	753 mm	91 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

