

Universell bältesklämma, spår

DESIGN

Konstruktion med spår för infästning mot befintlig gängad stång på trapetser

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021



Material: Stål
Yta: Elförzinkat




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Stagstorlek	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)
CSBURCR12	402202	#12, #18	12	4.27 mm
CSBURCR38	402201	#12, #18	10	4.27 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagprofil ingår inte.

UL Belastning		
Delnummer	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

