

Universell Sway Brace

nVent CADDY Universellt svängstag är en innovativ, mångsidig lösning som ger seismiska stag för upphängda rör. Med ett unikt slitsat hålmönster för enkel påskjutningsinstallation kan installatörer eliminera risken för och besväret med lösa metallbeslag, vilket gör det till ett perfekt val för att garantera säkerhet och efterlevnad på jobbet.



DESIGN

Används för svängstagsapplikationer i både sid- och längdled

Bulthuvud som snäpper av möjliggör enkel installation och inspektion

Fungerar med 1–2 tums rör för att minska lagerhållningen

Fungerar med Typ A fast stag av tjocklek 12 som stöddel

Uppfyller kraven i NFPA®-13 och CEN/TS 1755:2021 för seismiska svängstag

Provad enligt FM®-specifikation

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

Yta: Elförzinkat
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Rörstorlek, nominell	Gjutjärn	NB/DN	Stag NB/DN	Bredd (W)
CSB0100N	404101	25.4 mm		25	25 - 50 mm	38 mm
CSB0400N	404113	101.6 mm	101.6mm	100	25 - 50 mm	38 mm
CSB0125N	404103	31.75 mm		32	25 - 50 mm	38 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Rörstorlek, nominell	Gjutjärn	NB/DN	Stag NB/DN	Bredd (W)
CSB0150N	404105	38.1 mm	38.1mm	40	25 - 50 mm	38 mm
CSB0200N	404107	50.8 mm	50.8mm	50	25 - 50 mm	38 mm
CSB0250N	404109	63.5 mm	63.5mm	65	25 - 50 mm	38 mm
CSB1200N	404123	304.8 mm	304.8mm	300	25 - 50 mm	38 mm
CSB0300N	404111	76.2 mm	76.2mm	80	25 - 50 mm	38 mm
CSB0500N	404115			125	25 - 50 mm	38 mm
CSB1000N	404121	254 mm	254mm	250	25 - 50 mm	38 mm
CSB0800N	404119	203.2 mm	203.2mm	200	25 - 50 mm	38 mm
CSB0600N	404117	152.4 mm		150	25 - 50 mm	38 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	C.	D.
CSB0100N	404101	91 mm	33 mm	16 mm	126 mm
CSB0400N	404113	91 mm	33 mm	26 mm	216 mm
CSB0125N	404103	91 mm	33 mm	18 mm	140 mm
CSB0150N	404105	91 mm	33 mm	19 mm	136 mm
CSB0200N	404107	91 mm	33 mm	21 mm	151 mm
CSB0250N	404109	91 mm	33 mm	24 mm	171 mm
CSB1200N	404123	91 mm	33 mm	25 mm	429 mm
CSB0300N	404111	91 mm	33 mm	25 mm	187 mm
CSB0500N	404115	91 mm	33 mm	25 mm	255 mm
CSB1000N	404121	91 mm	33 mm	25 mm	386 mm
CSB0800N	404119	91 mm	33 mm	31 mm	331 mm
CSB0600N	404117	91 mm	33 mm	29 mm	275 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Provad enligt FM®-specifikation för 1–1/2 till 4 tum rörstorlekar med användning av navlösa gjutna gjutjärnrör.

Lastbegränsningar för Sch 10 kan också tillämpas på rör av typerna AS 1074 Medium, GB/T 3091, EN 10255 (Medium eller tung) och JIS G3452.



Lastbegränsningar för Sch 40 kan också tillämpas på rör av typerna AS 1074 tung, GB/T 3091, EN 10255 (tung) och JIS G3454.

Lastbegränsningar för FM godkänd tunnväggiga kan också tillämpas på rör av typerna AS 1074 tunnväggiga, EN 10255 L, EN 10220 och GB/T 8163.

FM godkänd med Typ A fast stag av tjocklek 12 som stagdel

UL Belastning								
Delnummer	Lateral				Längsriktning			
	Sch 10/sch 40 Ledningsrör	Ledningsrör Bull Moose Eddy Flow	Ledningsrör Wheatland Mega-Flow	Ledningsrör Youngstown Fire-Flo	Sch 10/sch 40 Ledningsrör	Ledningsrör Bull Moose Eddy Flow	Ledningsrör Wheatland Mega-Flow	Ledningsrör Youngstown Fire-Flo
CSB0100xxx	8006 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	4448 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
CSB0125xxx	8006 N	8006 N	8006 N	Inte tillämplig	3025 N	3025 N	3025 N	Inte tillämplig
CSB0150xxx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	4448 N	4448 N	4448 N	4448 N
CSB0200xxx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSB0250xxx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSB0300xxx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	6227 N	6227 N	6227 N	6227 N
CSB0400xxx	8006 N	8006 N	8006 N	8006 N	7561 N	7561 N	7561 N	7561 N
CSB0500xxx	8006 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	7561 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
CSB0600xxx	8006 N	Inte tillämplig	8006 N	Inte tillämplig	7561 N	Inte tillämplig	7561 N	Inte tillämplig
CSB0800xxx	8006 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	7561 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
CSB1000xxx	8451 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	8451 N	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
CSB1200xxx	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig

FM Belastning								
Delnummer	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen							
	Lateral				Längsriktning			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
FM-godkänd ljusvägg, Sch 10/sch 40 Ledningsrör								
CSB0100xxx	6620 N	9380 N	11470 N	12890 N	5730 N	5510 N	5600 N	6220 N
CSB0125xxx	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5730 N	5510 N	5600 N	6220 N
CSB0150xxx	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5330 N	8270 N	9690 N	10000 N
CSB0200xxx	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5330 N	8090 N	9690 N	10000 N
CSB0250xxx	6400 N	9020 N	11070 N	12410 N	5870 N	8090 N	9740 N	11120 N
CSB0300xxx	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
CSB0400xxx	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
CSB0500xxx	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
CSB0600xxx	6490 N	9160 N	11200 N	12580 N	6270 N	8670 N	10450 N	11920 N
0,188" gods och sch 40 ledningsrör								
CSB0800xxx	5910 N	8360 N	10230 N	11470 N	6220 N	8540 N	10450 N	11740 N
CSB1000xxx	5910 N	8360 N	10230 N	11470 N	6220 N	8540 N	10450 N	11740 N
CSB1200xxx	7470 N	10540 N	12940 N	14500 N	7110 N	8270 N	9960 N	11520 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

