

Wire Basket Tray Ceiling Support



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

DESIGN

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

Material: Stål




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Yta	Färg	Höjd (H)	Bredd (W)	Längd (L)	Hålstorlek (HS)	Enhetsvikt
WBTCLSPRT12	Elförzinkat		15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT12BA	Elförzinkat	Svart	15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT18	Elförzinkat		15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm	0.726 kg
WBTCLSPRT18BA	Elförzinkat	Svart	15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm	0.726 kg
WBTCLSPRT24	Elförzinkat		15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm	0.862 kg
WBTCLSPRT24BA	Elförzinkat	Svart	15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm	0.862 kg

Katalognummer	Yta	Färg	Höjd (H)	Bredd (W)	Längd (L)	Hålstorlek (HS)	Enhetsvikt
WBTCLSPRT6	Förgalvaniserad		15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT6BA	Förgalvaniserad	Svart	15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT8	Förgalvaniserad		15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm	0.363 kg
WBTCLSPRT8BA	Förgalvaniserad	Svart	15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm	0.363 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

