


WBT Performance kabelränna Vattenfall



Łuk korytka nVent CADDY WBT zewnętrzny to wszechstronne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zarządzania kablami w siatkowych korytkach kablowych. Dzięki innowacyjnej technologii montażu instalatorzy mogą wyeliminować naprężenia i punkty nacisku na kable oraz potrzebę przycinania korytek, co pozwala oszczędzić cenny czas pracy. Jego elastyczna konstrukcja i niewymagający narzędzi montaż pozwalają na zastosowanie zarówno w instalacjach naściennych, jak i sufitowych.

Waterfall ger tillförlitligt stöd och skydd för stora kabelpaket med hög densitet och är perfekt för hantering av koppar-, fiberoptik-, PoE- och DAS-kablar. Sidoväggarna är tillgängliga i 12- och 20-tumsalternativ med 120 graders böjningsradie och hjälper installatörer dra kablar till önskade platser för att skapa kontinuerliga rännlösningar på ett smidigt sätt med tilltalande slutresultat.

Waterfall har särskilda avgränsningsområden för jordning och bindning, om det behövs.

DESIGN

fästöppningar för kabelbuntar

pulverbeläggning som skyddar mot repor och kabelskador



120 graders böjning, vilket efterlever TIA-godkända standardradier för alla kabeltyper

standardytbeläggningar, bland annat svart pulverlack och galvaniserade (zink) beläggningar, med anpassningsalternativ för andra färger på begäran

optimalt stöd för datakablar med höga prestanda upp till och med fiberoptik samt Cat 5e, Cat 6, Cat 6A och Cat 7.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Material	Färg	Yta	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	Enhetsvikt
WBTWTRFALL12BA	Stål	Svart	Pulverlackerad	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

