

# Stråklämman för solid rund ledare



## DESIGN

Klämman för fästning av massiv cirkulär ledning, t.ex. nVent ERICO Cu-Bond cirkulär ledning mot platta metallytor som I-balk, vinkeljärn och stålprofiler

Används med massiva kopparförbundna, koppar- eller rostfria stålledningar

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Material                       | Bredd (W) | Höjd (H) | Djup (D) | Flänstjocklek (FT) | nVent ERICO Cu-Bond-ledare |
|---------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------------------|
| SBCS1314      | Rostfritt stål 316 (EN 1.4401) | 55 mm     | 90 mm    | 70mm     | 6 - 25 mm          | CBSC13, CBSC14             |

Table 2/2

| Katalognummer | Enhetsvikt | Uppfyller    |
|---------------|------------|--------------|
| SBCS1314      | 0.28 kg    | IEC® 62561-4 |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE