

Stråklämman för solid rund ledare



DESIGN

Klämman för fästning av massiv cirkulär ledning, t.ex. nVent ERICO Cu-Bond cirkulär ledning mot platta metallytor som I-balk, vinkeljärn och stålprofiler

Används med massiva kopparförbundna, koppar- eller rostfria stålledningar

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Material	Bredd (W)	Höjd (H)	Djup (D)	Flänstjocklek (FT)	nVent ERICO Cu-Bond-ledare
SBCS1314	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)	55 mm	90 mm	70mm	6 - 25 mm	CBSC13, CBSC14

Table 2/2

Katalognummer	Enhetsvikt	Uppfyller
SBCS1314	0.28 kg	IEC® 62561-4

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

