

Stängselklämma, en ledare



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

DESIGN

Stöldavskräckande utseende

Tillbehör i rostfritt stål ingår

Tennplätering minimerar risken för korrosion

Med klämmor kan ledningen läggas antingen parallellt eller i rät vinkel mot röret

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Material: Brons;Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)

Yta: Förtentat

SPECIFIKATIONER


Katalognummer	Artikelnummer	Stängselstolpe, storlek, nominell	Stängselstolpe, ytterdiameter, faktisk (Ø)	Ledarstorlek	nVent ERICO Cu-Bond-ledare	Uppfyller
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 50 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig		
FC075	198403	2"	60 mm	#4 fast – 2/0, flertrådig, 16 mm², flertrådig – 70 mm², flertrådig	CBSC8	IEC® 62561-1
FC076	198404	2"	60 mm	2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 50 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

Katalognummer	Artikelnummer	Stängselstolpe, storlek, nominell	Stängselstolpe, ytterdiameter, faktisk (Ø)	Ledarstorlek	nVent ERICO Cu-Bond-ledare	Uppfyller
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 16 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 fast – 2/0, flertrådig, 16 mm², flertrådig – 70 mm², flertrådig		
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 50 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig		

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.