

# Jordstångsklämma, stång till ledare, rostfritt stål



## DESIGN

Unik stansad utformning av kärnan som inte spricker på grund av stora moment


Ger större kontaktyta för att förbättra anslutningens prestanda

Kompatibel med jordningsstänger och elektroder i koppar, kopparbeläggning, galvanisering, rostfritt stål, armeringsjärn och olegerat stål



## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Artikeln<br>ummer | Material                              | Vridmom<br>ent (TQ) | Jordspettsdi<br>ameter,<br>nominell | Jordspettsdi<br>ameter,<br>faktisk (Ø) | Ledarstorlek                                                                    | Nyckels<br>torlek |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SP58          | 158185            | Rostfritt stål,<br>304 (EN<br>1.4301) | 16.90 -<br>33.9 N·m | 1/2" - 5/8"                         | 12.7 - 15.9<br>mm                      | #10 flertrådig – #2<br>flertrådig, 6 mm²,<br>flertrådig – 25 mm²,<br>flertrådig | 1/2 tum           |



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**