

Jordad samlingsskenanslutning, rund ledare



DESIGN

Används för att ansluta solida ledningar, inklusive ERICO-CU-BOND cirkulär ledning, till jordningsfördelningsskena

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Material	Yta	Höjd (H)	Diameter (Ø)	Hålstorlek (HS)	Trådstorlek (TS)
BCR8T	Kopparlegering, Rostfritt stål 18-8 (EN 1.4305)	Förtentat	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2

Katalognummer	nVent ERICO Cu-Bond-ledare	Uppfyller
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.