

Jordad samlingsskenanslutning, rund ledare



DESIGN

Används för att ansluta solida ledningar, inklusive ERICO-CU-BOND cirkulär ledning, till jordningsfördelningsskena

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Material	Yta	Höjd (H)	Diameter (Ø)	Hålstorlek (HS)	Trådstorlek (TS)
BCR8T	Kopparlegering, Rostfritt stål 18-8 (EN 1.4305)	Förtentat	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2

Katalognummer	nVent ERICO Cu-Bond-ledare	Uppfyller
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE