

Nätanslutning, MBNC82



DESIGN

Medger snabb, enkel och ekonomisk fältanslutning av jordnings- och förbindningstrådar

Kraftiga klämmor med tillbehör i rostfritt stål är lämpliga för direkt nedsänkning


Rymmer ytterligare kabeländar som kan användas för anslutning till byggnadsstål och utrustning

Kan kombineras med universalpelarklämma för förbindning av olika pelardimensioner för nätförbindning



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Material	Ledarstorlek
MBNC82	Brons, Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	#8 fast – #2 flertrådig, 10 mm ² , fast – 35 mm ² , flertrådig



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE