

nVent ERICO Cadweld Plus styrenhet för exotermisk svetsning



Vår senaste innovation, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse exotermisk svetskontrollenhet, ger dig mesta möjliga flexibilitet och gör våra tändningssystem lätta att använda. Precisionskonstruerade styrenheter gör det möjligt för dig att välja strömkälla: från AA-batterier direkt från butiken till laddningsbara litiumjonpaket du har på din arbetsplats.

Varför ska du välja vårt senaste tändningssystem? Säkerhet, kraft och enkel användning.

DESIGN

Förbättrat grepp i elverktygsstil är ergonomiskt och lätt att hålla

Självstängande utlösningsskydd förhindrar oavsiktlig antändning och ger ökad säkerhet

LED-tändningsräknare ger omedelbar feedback om tändningen och är synlig när det är soligt utomhus

Fem sekunders fördröjning av tändningen är en säkerhetsfunktion som gör att användaren kan stoppa tändningen vid behov

Batteriladdningsindikator finns integrerad i enheten för uppdateringar i realtid om batteriets livslängd; kompatibel med både AA och uppladdningsbara batterier

Inkluderar alkaliska AA-batterier som räcker till cirka 600 anslutningar

Laddningsbara batterier från Milwaukee® eller DEWALT® kan användas till cirka 1500 anslutningar med ett 4 Ah batteri

Batteriadapterar för användning med uppladdningsbara batterier från antingen Milwaukee® eller DEWALT® (säljs separat)

Högtemperaturledning med en gjuten insats i enheten håller den mest utbytta komponenten i tändningssystem mer säkert fastsatt och tillförlitlig

Den lättanvända krokodilklämmans utformning visar tydligt en positiv anslutning i visningsfönstret

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Kabellängd	Batteriinformation	Arbetstemperatur
PLUSCU2L15	4.6m	8 AA-standardbatterier	-18 to 54 °C
PLUSCU2L6	1.8m	8 AA-standardbatterier	-18 to 54 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.