

nVent ERICO Låssaxanslutning



nVent ERICO-skjuvförbindare med inläggslås har en innovativ och manipulerings säker lösning för att ansluta och skapa permanenta parallella anslutningar var som helst i nya eller befintliga jordningsnät. Det här alternativet för snabbt och enkelt underhåll ökar bekvämligheten och förenklar installationen med brytbultshuvudet och den unika inläggsfunktionen som håller ledarna på plats innan en säker anslutning görs.

nVent ERICO-skjuvförbindare med inläggslås är utformad för att förbättra prestanda, minska skador, öka tillförlitligheten och säkerställer en konsekvent klämkraft för varje anslutning. Den unika sexkantiga konstruktionen är tillverkad av tålig brons och eliminerar behovet av specialverktyg samtidigt som installatörer kan uppfylla industriella vridmomentkrav och underlätta inspektion tack vare dess väl synliga, permanenta anslutning. Lämplig för användning med stöldavskräckande kabel och är UL-listad som solid kabel nr 6 och nr 2.

DESIGN

Det sexkantiga brytbultshuvudet avskjuvas när rätt vridmoment används

Inläggskapaciteten eliminerar behovet av att mata eller kapa ledare under installationen

Möjliggör permanent och säker anslutning mellan flera ledare

Inga specialverktyg krävs

Lämplig för direkt nedgrävning

Korrosionsskyddad

Märkt för att visa mångsidiga ledarområden

RoHS- och REACH-kompatibel

Lämplig för inomhus- och utomhusbruk

Tillverkad i USA



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Direkt nedgrävning	Ledarstorlek	Antal ledare	Vridmoment	Sexkantsbredd
ELLC1G	Brons	Ja	#6 fast, #6 flertrådig	2	17 N·m	16.51 mm
ELLCS1	Brons	Ja	#6 fast – #2 flertrådig	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2

Katalognummer	Längd	Diameter	Enhetsvikt
ELLC1G	50mm	19 mm	0.1 kg
ELLCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.