

nVent ERICO system 3000 interceptor



DESIGN

Dynamiskt svar på en blixtnedledares funktionssätt

Designad för installationer med lägre höjd

Icke radioaktiv teknologi

Ingen extern kraftkälla krävs

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Installationshöjd (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2 TUM BSPP	2.06 kg



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE