

nVent ERICO system 3000 interceptor



DESIGN

Dynamiskt svar på en blixtnedledares funktionssätt

Designad för installationer med lägre höjd

Icke radioaktiv teknologi

Ingen extern kraftkälla krävs


SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Temperatur	Installationshöjd (H)	Diameter 1 (Ø1)
INTMKIVSS	702089	0682722	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Diameter 2 (Ø2)	Höjd (H)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
INTMKIVSS	702089	0682722	26.15 mm	348 mm	1/2 TUM BSPP	2.06 kg



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.