

Bärbar Rail Grinder, två-cykel gasdriven



DESIGN

Stark 39cc tvåtaktsmotor

Huvudströmbrytaren innehåller en basplatta för att skydda motorn från skador

Konstruktion med låg vikt

Antivibrationshandtag som minskar operatörens uttröttning och hjälper till att ge bra balans vid användning av slipmaskinen

Starkare axel ökar drifttiden

Bättre stabilitet hos slipskivan reducerar vibrationer och slitage vid drift

En enda utrustning för att slipa huvud och nät

Maximal skivhastighet är 6 000 rpm

Justerbart slipskivsskydd roterar 360° och tillåter arbete i trånga utrymmen

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Typ	Enhetsvikt
SBG150WC	715409	Slipmaskin med förvaringslåda	14.6 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.