

Skenans kopplingsplint med fyra stolpar



DESIGN

Separerar "ren" tråd från "smutsig" tråd

Inkluderar integrerad testterminal

Inkluderar skåra för lågimpedanssamlingskena

Modulär design för montering i fält och framtida expansion

Möter AAR-rekommendationer

SPECIFIKATIONER



Katalognummer	Längd (L)	Djup (D)	Höjd (H)	A.	B.	Trådstorlek (TS)	Beslag ingår
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14 TUM UNS	Ja
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14 TUM UNS	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

B2700A2C1WH satsen innehåller: (1) terminalblock, (1) distanstestlänk, (15) plana kopparbrickor med ytterdiameter 9/16", (9) zinkpläterade sexkantiga bindningsmuttrar 14-24 UNS-2B AAR, (5) nickelpläterade sexkantiga lågprofilmuttrar 14-24 UNS-2B AAR, (2) nr 10X1 – 1/2" zinkpläterade skruvar samt (1) instruktionsblad.

Anslutningssplintar med fyra poster är komponenter inkluderade i nVent ERICO förtillverkade och tillverkade paneler.

Designassistans finns för särskilda tillämpningar. Kontakta din nVent ERICO-representant för mer information.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE