

Anslutning för delad bult



DESIGN

Obelagd höghållfast kiselbrons för koppar till koppar anslutningar

Tennpläterad, höghållfast splitsbult i kopparlegering med distans separerar olika ledningar och tillåter anslutningar koppar till koppar. koppar till aluminium och aluminium till aluminium

Material: Kiselbrons
Tennplätering: Nej




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Ledarstorlek	Vridmoment (TQ)
ESB2	#6 fast – #2 flertrådig, 16 mm ² , flertrådig – 25 mm ² , flertrådig	31.1 N·m
ESB4	#8 fast – #4 fast, 10 mm ² , flertrådig – 16 mm ² , flertrådig	18.6 N·m
ESB6	#10 fast – #6 flertrådig, 6 mm ² , flertrådig – 10 mm ² , flertrådig	18.6 N·m
ESB8	#16 flertrådig – #8 flertrådig, 1,5 mm ² , flertrådig – 6 mm ² , flertrådig	18.6 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Oxidhämmare rekommenderas vid användning på aluminiumledning.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

