

Gängad koppling för kopparbunden markstång, gängad



DESIGN

De höghållfasta kopplingarna är gängade och fasade i båda ändar för enkel montering

Korrosionsbeständiga kopplingar säkerställer permanenta anslutningar koppar till koppar med låg resistans




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Jordspetsdiameter, nominell	Längd (L)	Trådstorlek (TS)
CR100			Kiselbrons	1"	99.1mm	1 TUM UNC
CR58	158040	0632365	Brons	5/8"	61mm	5/8 TUM UNC
SC34	158050		Brons	3/4"	71mm	3/4 TUM UNC
CR34		0632364	Brons	3/4"	76.2mm	3/4 TUM UNC

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
CR100			0.35 kg	EN IEC 62561-2	cUL, UL
CR58	158040	0632365	0.09 kg	EN IEC 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
SC34	158050		0.17 kg	IEC® EN 62561-2	
CR34		0632364	0.15 kg		RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

