

Gängad koppling för kopparbunden markstång, gängad



DESIGN

De höghållfasta kopplingarna är gängade och fasade i båda ändar för enkel montering

Korrosionsbeständiga kopplingar säkerställer permanenta anslutningar koppar till koppar med låg resistans




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Jordspettsdiameter, nominell	Längd (L)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
CR58	158040	Brons	5/8"	61mm	5/8 TUM UNC	0.09 kg
CR34		Brons	3/4"	76.2mm	3/4 TUM UNC	0.15 kg
SC34	158050	Brons	3/4"	71mm	3/4 TUM UNC	0.17 kg
CR100		Kiselbrons	1"	99.1mm	1 TUM UNC	0.35 kg

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Uppfyller	Certifieringar
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE