

DPCB stansad Plain Copper Busbar, dubbel



DESIGN

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Material: Koppar



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)	Hålstorlek (HS)	A.
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.	Enhetsvikt
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg

Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.	Enhetsvikt
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.