

DR symmetrisk profil



DESIGN

Uppfyller EN 60715, EN 50022 och DIN 46277

Uppfyller RoHS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance


High corrosion resistance

Yta: Elförzinkat
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Längd (L)	Tjocklek (T)	A.	Enhetsvikt
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm	0.66 kg
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm	0.33 kg
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm	1.95 kg
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm	1.3 kg



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE