

# DRG asymmetrisk profil



## DESIGN

Uppfyller RoHS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50035 and DIN 46277



**Yta:** Elförzinkat  
**Material:** Stål



## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Artikelnummer | Höjd (H) | Bredd (W) | Längd (L) | Tjocklek (T) | A.   | Enhetsvikt |
|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------|------|------------|
| DRG3M         | 558010        | 32 mm    | 15 mm     | 3000mm    | 1.5 mm       | 9 mm | 2.1 kg     |
| DRG2M         | 558000        | 32 mm    | 15 mm     | 2000mm    | 1.5 mm       | 9 mm | 1.4 kg     |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**