

PDR perforerad symmetrisk profil



DESIGN

Uppfyller RoHS

Uppfyller EN 60715, EN 50022 och DIN 46277

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Yta: Elförzinkat
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Längd (L)	Tjocklek (T)	A.
PDR7-3M	557860	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm
PDR5-2M	557750	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
PDR7-2M	557850	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR7-2M-5-2	557855	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR15-3M	557960	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
PDR15-2M	557950	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.	D.	Enhetsvikt
PDR7-3M	557860	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.92 kg
PDR5-2M	557750	7.8 mm	12.2 mm	4.2 mm	0.28 kg
PDR7-2M	557850	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.62 kg
PDR7-2M-5-2	557855	11 mm	25 mm	5.2 mm	0.62 kg

Katalognummer	Artikelnummer	B.	C.	D.	Enhetsvikt
PDR15-3M	557960	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.81 kg
PDR15-2M	557950	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.2 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE