

Bord, ÄTA



Det ergonomiska nVent HOFFMAN-monteringsbordet med justerbar höjd och lutning i flera vinklar gör det enklare och bekvämare för personal att montera och koppla elpaneler.

Den ergonomiska designen minskar onödiga kroppsrörelser, minimerar ansträngning och lyft och förbättrar åtkomst till komponenter. Oavsett om du står eller sitter kan personalen utrusta kontrollskåpen ergonomiskt på den plats som bäst passar dem. Ramarna lutar upp till 90 grader, så att personal enkelt kan montera alla komponenter på monteringsplattan och sedan skjuta in den i skåpet från sidan.

DESIGN

Förbättrar personalens komfort och säkerhet.

Förbättrar organisation och effektivitet.

Elektrisk drift, lutning i flera vinklar (0–90°), justerbar höjd.

Lastkapacitet: 350 kg.

Med monteringsramens förlängning kan en maximal arbetsbredd på 2 230 mm uppnås.

Delivery: Assembly table base frame

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Slaglängd	Bredd	Djup	Vinkel	Lastkapacitet
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE