


Fästen för 19-tums delhöjdsmonteringsprofiler, CIC



Fästena för montering av delade 19"-profiler i 800 mm breda skåp kan justeras i höjd- och djupled.

DESIGN

Beskrivning: För fixering av 19" profiler del av höjd (CIPP, ingår ej) i 800 mm breda MultiFlex/MultiK kapslingar. Justerbar i djupled i 12.5 mm steg genom användande av "klick-in" profil (CLPK).

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st vinklar med monteringsmateriel.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Tjocklek
CIC04	49mm	100mm	50mm	Stålplåt	Zinkpläterad	3mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.