


Kabelförskruvningar för väggmonterade skåp, CAG



Kabelflänsen i två komponenter kan monteras på ett brett utbud av skåp. Den håller kabeln på plats och eliminerar eventuella externa påfrestningar.

DESIGN

Beskrivning: Två-komponents kabelgenomföring med membrantätning och integrerad dragavlastning. Verktygslöst "klick-in" montage från insida kapsling. Monteras lämpligen i 0.7 - 3 mm materialtjocklek. Självjusterand mot materialtjocklek. Dess kompakta design, gör att den endast bygger 5,7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. IP67: kabeldim. 7-11 mm/7-13 mm. IP 65: kabeldim. 4-11 mm / 4-13 mm.

Material: TPE och polyamid 66. Halogenfri.

Temperaturlåghet: -20°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.


Kapslingsklass: IP 67,65.

Leveransförpackning: 50 st.

Färg: Ljusgrå
Material: Plast
Färgkod: RAL 7035
Yta: Jämn

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Höjd (H)	Diameter (Ø)	Kabeldiameterområde
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE