

Kabelklämmor, CAC

Kabelklämmorna håller kablarna på plats och lindrar eventuella externa påfrestningar, vilket förhindrar skador på utrustningen.


DESIGN

Beskrivning: För infästning av inkommande kablar till ankarskena CAB och CABP. Håller kabeln på plats och bär upp dess vikt.

Material: Elförzinkat stål.

Leveransförpackning: 25 kabelhållare.

Erforderliga tillbehör: Kan monteras på CAB eller CABP.



Tjocklek: 2mm
Material: Stålblåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Kabeldiameterområde
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	18 – 22mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	38 – 42mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	34 – 38mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	26 – 30mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	58 – 64mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Stålblåt, Rostfritt stål	Fristående	30 – 34mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE