

Kabelförskruvningar HD, CGHD



De hygieniska kabelflänsarna uppfyller EHEDG:s krav och är utvecklade för skåp som ska installeras inom livsmedelsindustrin. Inträngningsskyddet garanteras även när skåpet rengörs med högtemperatur- och högtrycksvatten.

DESIGN

Beskrivning: Kabelgenomförning i hygienisk design. Utmärkt dragavlastning med hög skyddsklass. Utformad enligt EHEDG standard. Bearbetning krävs innan montage.

Material: AISI 303 Rostfritt stål, Packning i FDA godkännad silicon.

Kapslingsklass: IP 69.

Leveransförpackning: 5 st. Låsmutter inkluderad.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material
CGHD12	27mm	16mm	16mm	Rostfritt stål	Väggska	Rostfritt stål, 303
CGHD16	30mm	20mm	20mm	Rostfritt stål	Väggska	Rostfritt stål, 303
CGHD20	37mm	26mm	26mm	Rostfritt stål	Väggska	Rostfritt stål, 303
CGHD25	43mm	30mm	30mm	Rostfritt stål	Väggska	Rostfritt stål, 303

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.