

Kabelutrymmesluckor för golvskåp, DPA

Kabeldörren ger åtkomst till de individuella kabelfacken för enkel installation och fältunderhåll.



DESIGN

Beskrivning: Används för enkel åtkomst till kabelfack.

Material: 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Erforderliga tillbehör: Används i kombination med CDV samt CDH (MCS)/CDHK (MKS) och DPC/DPCV topp- och bottenpanel.

Leveransförpackning: 1 dörr med gångjärn, levereras med 3 mm spanjolett system.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material	Yta
DPA1604R5	1600mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat
DPA1806R5	1800mm	600mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat
DPA1606R5	1600mm	600mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat
DPA2006R5	2000mm	600mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat
DPA2004R5	2000mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat
DPA1804R5	1800mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat
DPA1404R5	1400mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt	Pläterat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE