


Bärarmar, CB



Bärskenan kan justeras i sid- och djupled och ger tillförlitlig installation av utrustning och tillbehör i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Kraftig bärskena för tunga apparater t.ex. transformatorer som monteras i skåpets botten. Med många hål för flexibel montering.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmateriel.

Tjocklek: 1.5mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsvärde	Skåpmaterial
CB400	74mm	400mm	23mm	2500N	Stålplåt
CB600	74mm	600mm	23mm	1800N	Stålplåt
CB500	74mm	500mm	23mm	2100N	Stålplåt
CB800	74mm	800mm	23mm	1300N	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Max last är per skena.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE