

Hjul, LCR

Med hjulen kan du flytta på ett fullt utrustat skåp i en anläggning.

DESIGN

Beskrivning: För enkel förflyttning av bestyckade skåp och datarack. Monteras direkt i ramen på MultiFlex-skåp eller under sockel PF/PV med tillhörande fästdetaljer. Höjer skåpet med 70 mm.

Maximal last: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) per kit.

Leveransförpackning: 4 st med monteringsdetaljer.



Material: Plast; Plast

Yta: Pläterat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal hjul	Bromsar ingår	Produktfamilj
LCR471	73mm	102mm	80mm	4	Ja	Fristående, Gränssnitt mellan människa och maskin
LCR472	73mm	102mm	80mm	4	Ja	Fristående, Gränssnitt mellan människa och maskin
LCR470	73mm	102mm	80mm	4	Nej	Fristående, Gränssnitt mellan människa och maskin

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

ENC_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE