


Click-in-profiler, CLPK



Extra tillbehör och elektrisk utrustning kan snabbt och lätt monteras var som helst genom att använda klick-in-montageprofilerna.

DESIGN

Beskrivning: Universell montageprofil för både djup- och breddmontage i skåpets ramverk eller i kombination med CLPF- och/eller VB-profiler. Den 75 mm breda profilen är försedd med tre hålrader av vilken en är vriden 90°. Detta möjliggör montage av CLPK profilen i båda riktningarna. Profilen CLPK kan låsas med en självgående skruv.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st profiler.

Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsvärde	Skåpmaterial
CLPK1000	2517375	74mm	1000mm	26mm	1200N	Stålplåt
CLPK1200	2517376	74mm	1200mm	26mm	1200N	Stålplåt
CLPK300	2502529	74mm	300mm	26mm	2000N	Stålplåt
CLPK400	2517371	74mm	400mm	26mm	2000N	Stålplåt
CLPK500	2517372	74mm	500mm	26mm	2000N	Stålplåt
CLPK600	2517373	74mm	600mm	26mm	1600N	Stålplåt
CLPK800	2517374	74mm	800mm	26mm	1600N	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.