


Click-in-profiler, CLPK



Extra tillbehör och elektrisk utrustning kan snabbt och lätt monteras var som helst genom att använda klick-in-montageprofilerna.

DESIGN

Beskrivning: Universell montageprofil för både djup- och breddmontage i skåpets ramverk eller i kombination med CLPF- och/eller VB-profiler. Den 75 mm breda profilen är försedd med tre hålrader av vilken en är vriden 90°. Detta möjliggör montage av CLPK profilen i båda riktningarna. Profilen CLPK kan låsas med en självgående skruv.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st profiler.

Tjocklek: 1.5mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsvärde	Skåpmaterial
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Stålplåt
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Stålplåt
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Stålplåt
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Stålplåt
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Stålplåt
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Stålplåt
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE