


Kombinerbar enkeldörr Aluminium golvstående utomhus kapsling, ECOM



Det kombinerbara skåpet ECOM med enkeldörr och dubbla väggar i aluminium är avsett att användas utomhus. Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar, och gör att du kan bygga flera olika konfigurationer, eftersom den är kombinerbar. Komponenterna i skåpet skyddas av den höga skyddsgraden IP 66, skadegörelseskydd och effektiva värmehanteringsfunktioner .

BRANSCHSTANDARDER

CE, UK CA, UL
IP

DESIGN

Material: Aluminium ALMg3. Dörr: 2 mm. Bakstycke: 2 mm. Regnskydd: 2 mm. Bottenplåt: 2 mm.

Ram: AISI 304L förkornat rostfritt stål. Sömsvetsade, omvända profiler med 25 mm hålmönster enligt DIN 43660. Ram: 1.5 mm.

Dörr: Dubbelväggig med övre och nedre ventilationsöppningar som tillåter luftflöde. Monterad med dolda gångjärn som tillåter vänster eller höger handöppning.

Bakstycke: Dubbelväggig med övre och nedre ventilationsöppningar som tillåter luftflöde. Fäst på insidan. Standardutrustning för bakdörrmontering.

Regntak: lutande med integrerad vattenkanal och ventilationskanal.

Gavelplåt: Levereras som tillbehör.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med PUR packning.

Lås: Spanjolett 4-punkts låssystem. Tar inte upp det inre utrymmet. Standardlyfthandtag med säkerhetslås.

Jordning: Interna paneler är jordade genom infästningarna, jordbult finns på samtliga paneler.

Ytbehandling: RAL 7035 pulverfärgad 100% polyester.

Kapslingsklass: Uppfyller IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, när bottenplåten är monterad.

Godkännanden: GOST. Klimat och kemiskt aktiv substansresistens enligt EN61969-3 "Mekaniska strukturer för elektronisk utrustning. Utomhuskapslingar".


Leverans: Ram med monterad dörr och lyfthandtag, bakpanel och regnskydd. Leveransen inkluderar även jordningsbultar. Levereras på en pall som är identisk med skåpets bredd för att möjliggöra hopkoppling utan borttagning. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Monteringsplatta och sidopaneler ingår inte i standardleveransen.

Tjocklek (T): 2mm
Material: Aluminium
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE