

Kompakt LED-ljuskontakt, CELCN

Kontakter för kompakt LED-belysning

BRANSCHSTANDARDER

IP20

DESIGN

Leveransförpackning: Omfattar en ingångs- och en utgångskontakt

Beskrivning: Kontakterna möjliggör användning av olika kablar för att ansluta belysning eller göra anslutningar mellan lampor.



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell spänning	Ingångsspänning AC	Drifttemperatur
CELCN1	53mm	18mm	14mm	250V	250V max	60°C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.