

Täckplattor, BDP



Täckplåten täcker den övre öppningen på bas- eller pulpetenheter så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Används för att täcka toppöppningen i botten- eller pulpetenheten.

Material: 2mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Tjocklek: 2mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
BDP06R5	30mm	600mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP08R5	30mm	800mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP10R5	30mm	1000mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP12R5	30mm	1200mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP16R5	30mm	1600mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE