

Täckplattor, BDP



Täckplåten täcker den övre öppningen på bas- eller pulpetenheter så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Används för att täcka toppöppningen i botten- eller pulpetenheten.

Material: 2mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
BDP06R5	2505133	30mm	600mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP08R5	2505135	30mm	800mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP10R5	2505127	30mm	1000mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP12R5	2505129	30mm	1200mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDP16R5	2505131	30mm	1600mm	500mm	Stålplåt	Gränssnitt mellan människa och maskin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.