

Skärmaskin, NC-CUT

Kapmaskin för kabelkanaler och DIN-skenor



DESIGN

Beskrivning: Den halvautomatiska maskinen NC-CUT optimerar kapningen av DIN-skenor och kabelkanaler, ökar din arbetsproduktivitet och minimerar mängden kapningsavfall. Maskinens programvara importerar den redan skapade panellayouten, skapar en förenklad kaplista och vägleder operatören genom hela processen. Motoriserat ändstopp eliminerar manuell mätning och potentiella mänskliga fel undviks. Lämplig för engångstillverkning, serietillverkning eller prefabricering för framtida bruk.

Gränssnitt till maskin: Modern driftlösning med 19-tums pekskärm, tangentbord med styrkula och dator med Windows 10 64-bitars operativsystem.

Skrivare: Etiketter skrivs ut för att identifiera varje tillverkad del för att säkerställa snabbt och tillförlitligt panelmontage.

Bearbetningsbart material: Kabelkanal upp till en bredd på 125 mm. DIN-skenor NS 15, NS 35/7,5 och NS 35/15 (enligt EN 60 715). Samlingsskenor NLS-CU 3/10. Kaplängd för kabelkanaler, DIN-skenor och samlingsskenor är begränsad till mellan 140 mm och 2 200 mm.

Noggrannhet: Exakt kapning med en tolerans på 0.5 mm.

Maskinens programvara: Programvaran medföljer för intuitiv programmering.

Gränssnitt: Projekt som skapas med nästan alla tillgängliga CAD- och e-planeringssystem på marknaden kan bearbetas direkt i maskinens programvara med hjälp av .CSV- eller .TXT-filer med en lista över delar som kan importeras direkt in i maskinens programvara.

Nominell spänning: 240 V, 1~, 50 Hz.

Nominell ström: 8 / 16 A.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Stålplåt	Pulverlackerad	Svart, Röd

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.