

Djupjusteringssats Väggmonterade skåp, AMG



Med fästena kan du montera en montageplåt, 19"-profiler eller en innerdörr var som helst i djupled.

DESIGN

Beskrivning: För steglös djupförflyttning av tillbehör: montageplåtar, 19" montageprofiler, innerdörr och modulchassi. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Djupinställning: Mellan dörr och glidfäste. I frontläge: 65 mm. Bakre läge: D-35 mm.

Leveransförpackning: 2 par med monteringsmaterial.

Tjocklek: 2mm
Yta: Galvaniserad
Material: Stålplåt

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
AMG155	97mm	65mm	155mm	Stålplåt
AMG260	97mm	65mm	260mm	Stålplåt
AMG300	97mm	65mm	300mm	Stålplåt
AMG210	97mm	65mm	210mm	Stålplåt
AMG400	97mm	65mm	400mm	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE